

## NEVO


### Stazione secondaria Wiser 1 canale



**colore:**



nero



bianco



grigio chiaro

**Esecuzione:**



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.1.NAP.Q.60




**E-NR:** 333 001 450

**EAN:** 7613175394251






Stazione secondaria Wiser 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - Altezza 67 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	1
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	1
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì




**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

**Scheda dati: 3400.1.NAP.Q.60**

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Tasto Wiser - Senza simbolo - nero	915-3400.4.QMI.60 377 380 150

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050
	Stazione secondaria Wiser 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - N.CO.Q ...	3400.1.N.CO.Q.60 333 006 450