

## NEVO

### Interruttore rotativo



#### colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

#### Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

**Feller-NR:** 7412.NAPU.Q.SS.60

**E-NR:** 369 056 150

**EAN:** 7613175343921

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disinseritore - 0/2 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Altezza 64 mm - NAPU.Q - nero - IP21 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK02 - 4 posizioni d'uscita

**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** chiave

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP21

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** IK02

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole

##### Feller-Nr / E-NR

721.NAP

126 304 004



## Scheda dati: 7412.NAPU.Q.SS.60

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     | Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio<br>- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso                                   | 902-NAP.Q.60<br>284 012 050        |
|     | Coperchio per interruttore rotativo con serratura di sicurezza - Senza coperchio ribaltabile - Con guarnizione nera - Con viti e guarn... | 921-7400.NU.Q.SS.60<br>377 027 050 |
|     | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB                                                                                       | 963-1007.FB.5000<br>189 964 050    |
|     | Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB                                                                                       | 963-1007.FB.SS.L<br>189 963 040    |
|  | Morsetto di raccordo per scatola NAP                                                                                                      | 935.N<br>284 900 100               |
|  | Disco di identificazione - Per interruttore rotativo con manopola - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - ... | 908-7400.N.Q.002.60<br>373 001 050 |
|   | Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti                                    | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010     |
|  | Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno                                           | 934-921.N.Q<br>160 213 000         |
|   | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - nero                                                                                        | 922-20.N.Q.A.60<br>377 000 050     |
|   | Cornice intermedia - Con viti e guarnizione - nero                                                                                        | 922-20.N.Q.A.60<br>377 000 050     |

## Scheda dati: 7412.NAPU.Q.SS.60



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza  
e 2 chiavi - Disinseritore - 0/2 L - NU.CO.Q -  
nero

#### Feller-Nr / E-NR

7412.NU.CO.Q.SS.60  
369 058 150



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio  
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in  
basso

902-NAP.Q.60  
284 012 050